



Arioso encastré DEL

1AVEG38L835-4-ACR-UNV

1x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, 3500K, Frosted Acrylic Lens - 94 lm/W

Le luminaire encastré Arioso DEL de Philips Day-Brite/Philips CFI offre une efficacité normative sans compromis en matière d'esthétique. Ce luminaire combine les plateformes d'éclairage DEL polyvalentes de pointe et de renommée mondiale avec les systèmes optiques Arioso éprouvés.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	LED
Température de couleur	3500K
IRC	80
Type de distribution photométrique	Direct
Montage	Encastré
Fonctionnement et électricité	
Tensions	UNIV V
Watts à l'entrée de la lampe	40.5
Mécanique et boîtier	
Format du luminaire	1 ft x 4 ft
Forme	Rectangulaire
Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	3800

Efficacité	94 lm/W
Données de produit	
Nom du produit de la commande	1AVEG38L835-4-ACR-UNV
EAN/CUP – Produit	781370218041
Code de commande	912400398193
Local Code	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	912400398193
Poids net (pièce)	0.001 kg
Catalog Number	1AVEG38L835-4-ACR-UNV
Catalog Number Description	1x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, 3500K, Frosted Acrylic Lens