



LytePro 16 applique murale DEL

LPW16-78BZ

LPW16, 40W, 700mA, 4000K, 120-277V, Bronze textured paint - 93 lm/W

L'applique murale DEL LytePro 16 de style architectural est un luminaire DEL compact conçu pour un montage mural extérieur dans les applications commerciale et résidentielle. Elle convient parfaitement à l'éclairage pour usages multiples le long des périmètres, entrées et garages pour la sécurité et la protection ainsi que l'éclairage d'accentuation autour des immeubles. LytePro 16 consomme seulement 40 watts et procure jusqu'à 96 LPW ce qui devient une alternative efficace aux sources traditionnelles.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	LED
Température de couleur	4000k
IRC	70
Type de distribution photométrique	Type III
Montage	Mural
Classification B.U.G.	B1U0G1
	DLC QPL

Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/208/240/277 V
Watts à l'entrée de la lampe	36

Approbation et utilisation	
	ETL

DesignLights Consortium Qualified Product List	
DesignLights Consortium Qualified Product List	

Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	3400
Efficacité	93 lm/W

Conditions d'utilisation	
	+40 °C
	-40 °C

Données de produit	
Nom du produit de la commande	LPW16-78BZ
EAN/CUP – Produit	190096011247
Code de commande	912400531024
Local Code	.

LytePro 16 applique murale DEL

Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Numéro de matériau (12NC)	912400531024
Poids net (pièce)	0.001 kg
Catalog Number	LPW16-78BZ

Catalog Number	Description
	LPW16, 40W, 700mA, 4000K, 120-277V, Bronze textured paint

