



LytePro 32 DEL applique murale

LPW32-78BZ

LED, 6913 lumens, 71W, 700mA, 4000K, 120-277V, Textured Bronze - 98 lm/W

Le Lytepro 32 Série architectural Applique murale de Keene intègre un style moderne , de haute performance , et de l'énergie DEL efficaces . Doté plateforme Philips LEDgine pour de futures conceptions de preuve qui améliorent et simplifient les mises à niveau des remplacements . Solution DEL Idéal pour remplacer les sources de 150 watts et 175 watts HID avec jusqu'à 60 % d'économies d' énergie.Le Lytepro 32 Série architectural Applique murale de Keene intègre un style moderne , de haute performance , et de l'énergie LED efficaces . Doté plateforme Philips LEDgine pour de futures conceptions de preuve qui améliorent et simplifient les mises à niveau des remplacements . Solution LED Idéal pour remplacer les sources de 150 watts et 175 watts HID avec jusqu'à 60 % d'économies d' énergie Le Lytepro 32 Série architectural Applique murale de Keene intègre un style moderne , de haute performance , et de l'énergie LED efficaces . Doté plateforme Philips LEDgine pour de futures conceptions de preuve qui améliorent et simplifient les mises à niveau des remplacements . Solution LED Idéal pour remplacer les sources de 150 watts et 175 watts HID avec jusqu'à 60 % d'économies d' énergie

Données du produit

| Renseignements généraux | |
|------------------------------------|----------|
| Code du source de la lampe | LED |
| Température de couleur | 4000K |
| IRC | 70 |
| Type de distribution photométrique | Type III |
| Montage | Mural |
| Classification B.U.G. | B2U0G2 |

| | DLC QPL |
|-------------------------------|-------------------|
| Fonctionnement et électricité | |
| Tensions | 120/208/240/277 V |
| Watts à l'entrée de la lampe | 71 |

LytePro 32 DEL applique murale

Approbation et utilisation

ETL

DesignLights Consortium Qualified Product List DesignLights Consortium Qualified Product List

Rendement initial (conforme aux normes CEI)

Lumens du luminaire 6900

Efficacité 98 lm/W

Conditions d'utilisation

+40 °C

-40 °C

Données de produit

Nom du produit de la commande LPW32-78BZ

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EAN/CUP – Produit | 190096011261 |
| Code de commande | 912400531036 |
| Local Code | . |
| Numérateur – Quantité par emballage | 1 |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 3 |
| Numéro de matériau (12NC) | 912400531036 |
| Poids net (pièce) | 6.809 kg |
| Catalog Number | LPW32-78BZ |
| Catalog Number Description | LED, 6913 lumens, 71W, 700mA, 4000K, 120-277V, Textured Bronze |

