



# Projecteur DEL LytePro – LPF2

STK- LPF2-E-4K-FL-K-8-BZ

Stock LPF2, 4000K, Flood, Knuckle Mount, 120-277V, Textured Dark Bronze - 87 lm/W

Les microprojecteurs DEL LytePro de Philips Keene se distinguent par leur design compact, leur précision et leur souplesse d'utilisation. Le modèle LPF1 intègre une technologie dernier cri de DEL à longue durée de vie. Il est idéal pour mettre en valeur les paysages, la signalisation, les cartons publicitaires, les façades et plus encore.

## Données du produit

Renseignements généraux		IP66	
Code du source de la lampe	LED		
Température de couleur	4000K	<b>Rendement initial (conforme aux normes CEI)</b>	
IRC	80	Lumens du luminaire	3460
Type de distribution photométrique	NEMA 6H x 6V	Efficacité	87 lm/W
Montage	Filetage NPT / DN	<b>Données de produit</b>	
<b>Fonctionnement et électricité</b>		Nom du produit de la commande	STK- LPF2-E-4K-FL-K-8-BZ
Tensions	120/208/240/277 V	EAN/CUP – Produit	190096001583
Watts à l'entrée de la lampe	40	Code de commande	912401050214
<b>Mécanique et boîtier</b>		Local Code	.
Matériau	Aluminium	Numérateur – Quantité par emballage	1
<b>Approbation et utilisation</b>		Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
	UL	Numéro de matériau (12NC)	912401050214
		Poids net (pièce)	0.001 kg
		Catalog Number	STKLPF2K-8

## Projecteur DEL LytePro – LPF2

---

Catalog Number	Description
	Stock LPF2, 4000K, Flood, Knuckle Mount, 120-277V, Textured Dark Bronze

---

