



DayLED en saillie DEL

2SDL43L835-4-D-UNV

2x4, 4300 Nominal Delivered Lumens, 3500K, Diffuse, Surface Mount - 108 lm/W

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	LED
Température de couleur	3500K
IRC	80
Type de distribution photométrique	Direct
Montage	En saillie
Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/277/347 V
Watts à l'entrée de la lampe	40
Mécanique et boîtier	
Format du luminaire	2 ft x 4 ft
Forme	Rectangulaire
Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	4300

Efficacité	108 lm/W
Données de produit	
Nom du produit de la commande	2SDL43L835-4-D-UNV
EAN/CUP – Produit	781370713140
Code de commande	912401265164
Local Code	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	912401265164
Poids net (pièce)	0.001 kg
Catalog Number	2SDL43L835-4-D-UNV-DIM
Catalog Number Description	2x4, 4300 Nominal Delivered Lumens, 3500K, Diffuse, Surface Mount