



# DayLED en saillie DEL

2SDL44L840-2-D-UNV

2x2, 4400 Nominal Delivered Lumens, 4000K, Surface Mount, Diffuse - 94 lm/W

## Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	LED
Température de couleur	4000K
IRC	80
Type de distribution photométrique	Direct
Montage	En saillie
Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/277/347 V
Watts à l'entrée de la lampe	47
Mécanique et boîtier	
Format du luminaire	2 ft x 2 ft
Forme	Carré
Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	4400

Efficacité	94 lm/W
Données de produit	
Nom du produit de la commande	2SDL44L840-2-D-UNV
EAN/CUP – Produit	782343030370
Code de commande	912401265972
Local Code	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	912401265972
Poids net (pièce)	0.001 kg
Catalog Number	2SDL44L840-2-D-UNV-DIM
Catalog Number Description	2x2, 4400 Nominal Delivered Lumens, 4000K, Surface Mount, Diffuse