



DayLED en saillie DEL

2SDL27L840-2-D-UNV

2x2, 2700 Nominal Delivered Lumens, 4000K, Surface Mount, Diffuse - 96 lm/W

Données du produit

Renseignements généraux		Efficacité	
Code du source de la lampe	LED	Efficacité	96 lm/W
Température de couleur	4000K	Données de produit	
IRC	80	Nom du produit de la commande	2SDL27L840-2-D-UNV
Type de distribution photométrique	Direct	EAN/CUP – Produit	784197033460
Montage	En saillie	Code de commande	912401270704
Fonctionnement et électricité		Local Code	.
Tensions	120/277/347 V	Numérateur – Quantité par emballage	1
Watts à l'entrée de la lampe	28	Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Mécanique et boîtier		Numéro de matériau (12NC)	912401270704
Format du luminaire	2 ft x 2 ft	Poids net (pièce)	0.001 kg
Forme	Carré	Catalog Number	2SDL27L840-2-D-UNV-DIM
Rendement initial (conforme aux normes CEI)		Catalog Number Description	2x2, 2700 Nominal Delivered Lumens, 4000K, Surface Mount, Diffuse
Lumens du luminaire	2700		