



EvoGrid encastré DEL

1EVG45L840-4-D-UNV

1x4, 4500 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 115 lm/W

Le luminaire DEL encastré architectural EvoGrid procure un éclairage général idéal pour une foule d'applications. Son diffuseur doux opale à large zone lumineuse minimise la brillance en comparaison avec les autres luminaires de base.

Données du produit

Renseignements généraux	
Température de couleur	4000K
IRC	80
Type de distribution photométrique	Direct
Montage	Encastré
Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/277/347/UNIV V
Watts à l'entrée de la lampe	39
Mécanique et boîtier	
Format du luminaire	1 ft x 4 ft
Forme	Rectangulaire
Approbation et utilisation	
DesignLights Consortium Qualified Product List DesignLights Consortium Qualified Product List	
Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	4500

Efficacité	115 lm/W
Données de produit	
Nom du produit de la commande	1EVG45L840-4-D-UNV
EAN/CUP – Produit	784197208622
Code de commande	912401280291
Local Code	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	912401280291
Poids net (pièce)	0.001 kg
Catalog Number	1EVG45L840-4-D-UNV-DIM
Catalog Number Description	1x4, 4500 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse