



EvoGrid encastré DEL

2EVG32L8TW-2-D-UNV

2x2 Tunable White, 3200 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 2700-6500K, Diffuse (Smooth) - 91 lm/W

Le luminaire DEL encastré architectural EvoGrid procure un éclairage général idéal pour une foule d'applications. Son diffuseur doux opale à large zone lumineuse minimise la brillance en comparaison avec les autres luminaires de base.

Données du produit

Renseignements généraux	
Température de couleur	6500K
IRC	80
Type de distribution photométrique	Direct
Montage	Encastré
Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/277/347/UNIV V
Watts à l'entrée de la lampe	35
Mécanique et boîtier	
Format du luminaire	2 ft x 2 ft
Forme	Carré
Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	3200

Efficacité	91 lm/W
Données de produit	
Nom du produit de la commande	2EVG32L8TW-2-D-UNV
EAN/CUP – Produit	784197259488
Code de commande	912401282762
Local Code	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	912401282762
Poids net (pièce)	0.001 kg
Catalog Number	2EVG32L8TW-2-D-UNV-DTW
Catalog Number Description	2x2 Tunable White, 3200 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 2700-6500K, Diffuse (Smooth)