



Microprojecteur d'accentuation BL711

BULLYTE,MICRO,12V,LED,T3 LMP,STK

Accent, Aluminum Bullyte w/ Stake, Black, 2W LED, 12V

Le microprojecteur Bullyte BL711 est un excellent choix pour les applications où l'espace est limité. Il est fait d'aluminium et comprend un bras pivotant entièrement réglable avec dents de verrouillage résistantes aux vibrations. Le système optique comporte une lentille en verre trempé transparent et exige une lampe T3 de 20 W ou une lampe MR11 d'une intensité maximale de 35 W. DEL est également disponible

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	LED
Watts de la lampe	2
Quantité de lampes	1
Température de couleur	3000K
IRC	80
Type de distribution photométrique	Général diffus
Montage	Filetage NPT / DN
Fonctionnement et électricité	
Tensions	12 V
Watts à l'entrée de la lampe	2
Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	200

Données de produit	
Nom du produit de la commande	BULLYTE,MICRO,12V,LED,T3 LMP,STK
Code de commande	912401335008
Local Code	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	912401335008
Poids net (pièce)	0.001 kg
Catalog Number	BL711-AS7LED2W
Catalog Number Description	Accent, Aluminum Bullyte w/ Stake, Black, 2W LED, 12V