



Kastelle-uithouders

JSB710 MBP-T 800 60 RAL

Uithouder voor mastmontage, 2 armen 180°, 800 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Montageapparaat, diameter 1"

De Kastelle-uithouder voelt bijna koninklijk. Het ontwerp is een weerslag van vlaggenmasten en weet zo verfijning te geven aan een volledige verlichtingsset.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type beugel	Uithouder voor mastmontage, 2 armen 180°
Kleur beugel	RAL color
Waardeschaal	Beter
CE-markering	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lengteafstand bevestigingspunt (nom.)	80 mm
Bevestigingsdiameter	Montageapparaat, diameter 1"
Windbelastbaar oppervlak	0,41 m²
Kantelhoek uithouder	0°
Diameter uithouder/armatuur	60 mm
Lengte uithouder	800 mm

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	JSB710 MBP-T 800 60 RAL
Volledige productnaam	JSB710 MBP-T 800 60 RAL
Full EOC	871869693299500
Bestelcode	93299500
Materiaalnr. (12NC)	912401451192
Lokale code	JSB71MBPT8
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696932995
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718696932995

Kastelle-uithouders

Maatschets

