



Kastelle-uithouders

JSB710 MBW 800 RAL

Wandmontagebeugel, 800 mm, 60 mm, 0°, RAL color,
Montageapparaat, diameter 1"

De Kastelle-uithouder voelt bijna koninklijk. Het ontwerp is een weerslag van
vlaggenmasten en weet zo verfijning te geven aan een volledige verlichtingsset.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type beugel	Wandmontagebeugel
Kleur beugel	RAL color
Waardeschaal	Beter
CE-markering	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lengteafstand bevestigingspunt (nom.)	80 mm
Bevestigingsdiameter	Montageapparaat, diameter 1"
Windbelastbaar oppervlak	0 m²
Kantelhoek uithouder	0°
Diameter uithouder/armatuur	60 mm
Lengte uithouder	800 mm

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	JSB710 MBW 800 RAL
Volledige productnaam	JSB710 MBW 800 RAL
Full EOC	871869693301500
Bestelcode	93301500
Materiaalnr. (12NC)	912401451194
Lokale code	JSB71MBW8
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696933015
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718696933015

Kastelle-uthouders

Maatschets

