



# SofTrace encastré DEL

## 2STG41B840-4-D-UNV

2x4, 4100 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse-Smooth - 127 lm/W

Les luminaires DEL SofTrace redéfinissent le concept qui allie style et performance. Avec leur conception moderne aux lignes épurées et leur technologie innovatrice, ces luminaires sont une avancée spectaculaire pour l'industrie de l'éclairage. Leurs lignes élégantes révèlent une véritable puissance. Avec des niveaux d'efficacité supérieurs à 95 % et un rendement lumineux maximal de 87 lm/W, ce produit architectural offre maintenant une performance d'avant-garde aux utilisateurs les plus sensibilisés à l'environnement.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Température de couleur	4000K
IRC	80
Type de distribution photométrique	Direct
Montage	Encastré

Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/277/347 V
Watts à l'entrée de la lampe	33

Mécanique et boîtier	
Format du luminaire	2 ft x 4 ft
Forme	Rectangulaire

Approbation et utilisation	
DesignLights Consortium Qualified Product List	DesignLights Consortium Qualified Product List

Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	4100
Efficacité	127 lm/W

Données de produit	
Nom du produit de la commande	2STG41B840-4-D-UNV
EAN/CUP – Produit	784197610272
Code de commande	912401456763
Local Code	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	912401456763
Poids net (pièce)	0.001 kg
Catalog Number	2STG41B840-4-D-UNV-DIM
Catalog Number Description	2x4, 4100 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse-Smooth

