



ClearAppeal DEL encastré

1CAG36B840-4-DS-UNV

1x4, 3600 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth), Dimming Driver - 108 lm/W

ClearAppeal DEL encastré architectural offre un éclairage doux sur toute la surface du luminaire et procure un excellent confort visuel. Son style moderne architectural complète tous les espaces.

Données du produit

Renseignements généraux		Efficacité	
Température de couleur	4000K	Efficacité	108 lm/W
IRC	80	Données de produit	
Type de distribution photométrique	Direct	Nom du produit de la commande	1CAG36B840-4-DS-UNV
Montage	Encastré	EAN/CUP – Produit	784197610609
Fonctionnement et électricité		Code de commande	912401456771
Tensions	347/UNIV V	Local Code	.
Watts à l'entrée de la lampe	34	Numérateur – Quantité par emballage	1
Mécanique et boîtier		Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Format du luminaire	1 ft x 4 ft	Numéro de matériau (12NC)	912401456771
Forme	Rectangulaire	Poids net (pièce)	0.001 kg
Approbation et utilisation		Catalog Number	1CAG36B840-4-DS-UNV-DIM
DesignLights Consortium Qualified Product List		Catalog Number Description	1x4, 3600 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse (Smooth), Dimming Driver
Rendement initial (conforme aux normes CEI)			
Lumens du luminaire	3600		

ClearAppeal DEL encastré

