



Projecteurs DEL d'usages multiples FL

FL40-NW-G1-K-FL-6-BZ

LED, 40W, 4000K, Wide Flood Optics, Textured Dark Bronze - 113
lm/W

Les projecteurs d'illumination DEL de Philips Keene offrent une technologie DEL écoénergétique pour une longue durée de vie et un entretien réduit. Polyvalent et stylisé avec un choix de cinq différents formats ce luminaire peut s'installer sur le sol, le mur ou sur fût. Idéal pour l'éclairage d'enseigne, de façades d'immeubles, de sécurité et d'illumination à usages multiples.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	LED
Température de couleur	4000K
IRC	80
Type de distribution photométrique	NEMA 7H x6V
Montage	Filetage NPT / DN Sol / plancher Mural
Fonctionnement et électricité	
Tensions	347 V
Watts à l'entrée de la lampe	39
Mécanique et boîtier	
Forme	Rectangulaire
Matériau	Aluminium

Approbation et utilisation	
	UL
	DLC Standard
DesignLights Consortium Qualified Product List	DesignLights Consortium Qualified Product List
	IP66
	1.5G
Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	4433
Efficacité	113 lm/W
Données de produit	
Nom du produit de la commande	FL40-NW-G1-K-FL-6-BZ
EAN/CUP – Produit	783352024213
Code de commande	912401467977
Local Code	.

Projecteurs DEL d'usages multiples FL

Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	912401467977
Poids net (pièce)	3.120 kg
Catalog Number	FL40-NW-G1-K-FL-6-BZ

Catalog Number	Description
	LED, 40W, 4000K, Wide Flood Optics, Textured Dark Bronze

