



Projecteurs DEL d'usages multiples FL

FL80-NW-G1-T-FL-6-BZ

LED, 80W, 4000K, Wide Flood Optics, Textured Dark Bronze - 113
lm/W

Les projecteurs d'illumination DEL de Philips Keene offrent une technologie DEL écoénergétique pour une longue durée de vie et un entretien réduit. Polyvalent et stylisé avec un choix de cinq différents formats ce luminaire peut s'installer sur le sol, le mur ou sur fût. Idéal pour l'éclairage d'enseigne, de façades d'immeubles, de sécurité et d'illumination à usages multiples.

Données du produit

Renseignements généraux		Approbation et utilisation	
Code du source de la lampe	LED	UL	
Température de couleur	4000K	DLC Standard	
IRC	80	DesignLights Consortium Qualified Product List	
Type de distribution photométrique	NEMA 7H x6V	IP66	
Montage	En saillie Sol / plancher Mural	Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Fonctionnement et électricité		Lumens du luminaire	8856
Tensions	347 V	Efficacité	113 lm/W
Watts à l'entrée de la lampe	79	Données de produit	
Mécanique et boîtier		Nom du produit de la commande	FL80-NW-G1-T-FL-6-BZ
Forme	Rectangulaire	EAN/CUP – Produit	783352024220
Matériau	Aluminium	Code de commande	912401467978
		Local Code	.
		Numérateur – Quantité par emballage	1

Projecteurs DEL d'usages multiples FL

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	912401467978
Poids net (pièce)	7.000 kg
Catalog Number	FL80-NW-G1-T-FL-6-BZ

Catalog Number	Description
	LED, 80W, 4000K, Wide Flood Optics, Textured Dark Bronze

