



Projecteurs DEL d'usages multiples FL

FL300-NW-G1-T-FL-6-BZ

LED, 300W, 4000K, Wide Flood Optics, Textured Dark Bronze - 113
lm/W

Les projecteurs d'illumination DEL de Philips Keene offrent une technologie DEL écoénergétique pour une longue durée de vie et un entretien réduit. Polyvalent et stylisé avec un choix de cinq différents formats ce luminaire peut s'installer sur le sol, le mur ou sur fût. Idéal pour l'éclairage d'enseigne, de façades d'immeubles, de sécurité et d'illumination à usages multiples.

Données du produit

Renseignements généraux		Approbation et utilisation	
Code du source de la lampe	LED		UL
Température de couleur	4000K		DLC Standard
IRC	80	DesignLights Consortium Qualified Product List	DesignLights Consortium Qualified Product List
Type de distribution photométrique	NEMA7H x 7V		IP66
Montage	En saillie Sol / plancher Mural		
Fonctionnement et électricité		Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Tensions	347 V	Lumens du luminaire	34025
Watts à l'entrée de la lampe	301	Efficacité	113 lm/W
Mécanique et boîtier		Données de produit	
Forme	Rectangulaire	Nom du produit de la commande	FL300-NW-G1-T-FL-6-BZ
Matériau	Aluminium	EAN/CUP – Produit	783352024244
		Code de commande	912401467980
		Local Code	.
		Numérateur – Quantité par emballage	1

Projecteurs DEL d'usages multiples FL

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	912401467980
Poids net (pièce)	17.200 kg
Catalog Number	FL300-NW-G1-T-FL-6-BZ

Catalog Number	Description
	LED, 300W, 4000K, Wide Flood Optics, Textured Dark Bronze

