



PlainView, suspendida

SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135

840 blanco neutro, Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI, Conector push-in de 5 polos

PlainView es una luminaria lineal que ofrece una iluminación cómoda y de buena calidad y que además funciona como elemento de diseño. Las luminarias ofrecen especificaciones de alta calidad y flexibilidad con diferentes opciones de flujo. Gracias a estas características y ventajas, PlainView ofrece una iluminación ideal en espacios profesionales, centros educativos o en espacios comerciales.

Datos del producto

Información general		Certificado ENEC	
Fuente de luz sustituible	No	Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Número de unidades de equipo	1 unidad	Conforme con EU RoHS	Sí
Driver incluido	Sí	Datos técnicos de la luz	
Comentarios	* -Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10.	Flujo luminoso	3.800 lm
Lighting Technology	LED	Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Escalera de valor	Óptima	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	90 lm/W
Marca CE	Sí	Índice de reproducción cromática (IRC)	≥80
Periodo de garantía	5 años	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Tipo de óptica	-
		Apertura del haz de luz de la luminaria	100°
		Índice de deslumbramiento unificado CEN	28
		Operativos y eléctricos	
		Tensión de entrada	220 a 240 V
		Line Frequency	50 to 60 Hz
		Corriente de arranque	22 A

PlainView, suspendida

Tiempo de irrupción	275 ms
Consumo de energía	40 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector push-in de 5 polos
Cable	Cable de 1,5 m con conector push-in de 5 polos
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	24

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

Controles y regulación

Regulable	Sí
Driver/unidad de alimentación/ transformador	Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI
Interfaz de control	DALI
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	-
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Ópalo
Longitud global	1135 mm
Anchura global	58 mm
Altura global	82 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	82 x 58 x 1135 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP40 [Protección de cables]
---------------------------------	-----------------------------

Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L70


Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	1%
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135
Nombre completo del producto	SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135
Full EOC	871869938021299
Código de pedido	38021299
Código 12NC	912401483007
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699380212
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718699380298

Plano de dimensiones



PlainView, suspendida

