



PlainView, závěsné

SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135

840 neutrální bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto),
Zasunovací konektor třípólový

Systémy světelných řad jsou stále moderní. Víme proto, že inovace v této oblasti má klíčový význam. PlainView je moderní svítidlo elegantního vzhledu s příjemným a kvalitním světlem, které současně plní funkci designového prvku. Svítidla splňují špičkové specifikace a nabízejí flexibilitu díky různým hodnotám světelného toku. PlainView představuje ideální řešení osvětlení nepracovních prostorů v kancelářích, vzdělávacích institucích, vstupní prostorech a obchodech.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadnickových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.
Lighting Technology	LED
Vrstva	Výkon
Značka CE	Ano
Záruční lhůta	5 let
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy

Značka ENEC	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano
RoHS	

Světelné technické	
Světelný tok	3 800 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W
Index podání barev (CRI)	≥80
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	-
Divergence světelného paprsku svítidla	100°
Jednotné hodnocení oslnění CEN	28

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V

PlainView, závěsné

Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	19 A
Doba náběhového proudu	280 ms
Spotřeba energie	40 W
Účinnost (zlomek)	0.9
Připojení	Zasunovací konektor třípólový
Kabel	Kabel 1,5 m se zasunovacím konektorem, třípólový
Počet produktů na MCB 16 A typu B	24

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	-
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	Ocel
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	1 135 mm
Celková šířka	58 mm
Celková výška	82 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	82 x 58 x 1135 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP40 [Chráněno proti proniknutí drátů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0.2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L70


Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135
Celý název výrobku	SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135
Full EOC	871869938022999
Objednací kód	38022999
Číslo materiálu (12NC)	912401483008
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699380229
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718699380304

Rozměrové výkresy



PlainView, závěsné

