



PlainView, nedpendlat

SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135

840 neutralvit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3-polig tryckanslutning

PlainView är en snygg och modern armatur med behagligt ljus av hög kvalitet som även fungerar som ett designelement. Armaturerna har höga kvalitetsspecifikationer och flexibilitet med olika alternativ för ljusflöden. Tack vare dessa funktioner och fördelar ger PlainView idealisk belysning i sådana utrymmen där det finns behov av mjukare ljus i professionella miljöer, till exempel i kontor och utbildningsinstitut samt i receptioner och entréer i butiker.

Produktdata

Allmän information			
Utbytbar ljuskälla	Nej	Garantitid	5 år
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Driftdon ingår	Ja	ENEC-märkning	-
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Lighting Technology	LED	EU RoHS-kompatibel	Ja
Värdetrappa	Prestanda	Ljusteknik	
CE-märkning	Ja	Ljusflöde	3 800 lm
		Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W
		Färgåtergivningsindex	≥80
		Ljuskällans färg	840 neutralvit
		Optiktyp	-
		Armaturens ljusstrålefördelning	100°

PlainView, nedpendlat

Enhetlig bländmärkning	28
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	19 A
Ingåendetid	280 ms
Effektförbrukning	40 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	Kabel 1,5 m med tryckanslutning, 3-polig
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24
Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	-
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	1 135 mm
Total bredd	58 mm
Total höjd	82 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	82 x 58 x 1135 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP40 [Kabelskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L70
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135
Fullständigt produktnamn	SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135
Full EOC	871869938022999
Beskrivning av lokal kod	7015787
Beställningsnummer	38022999
Materialnummer (12NC)	912401483008
Lokal kod	7015787
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699380229
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718699380304

Måttskiss



