



PlainView, encastrée

RC140B LED38S/840 PSU PCV PI3 L1150

840 blanc neutre, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt),
Connecteur à poussoir 3 pôles

Les solutions de lignes de lumière sont toujours à la mode. Nous savons par conséquent combien il est important d'innover dans ce domaine. PlainView est un luminaire moderne et élégant, offrant un éclairage confortable, une lumière de bonne qualité et peut également faire office d'élément de conception. Les luminaires offrent des spécifications et une flexibilité de haute qualité avec différentes options de flux lumineux. Grâce à ces fonctionnalités et avantages, PlainView offre un éclairage idéal dans les parties autres que celles réservées au travail dans les espaces professionnels comme les bureaux, les établissements scolaires, et les entrées et espaces d'accueil de commerces.

Données du produit

Informations générales		Lighting Technology	
Source lumineuse remplaçable	Non	Échelle de valeur	Performance
Nombre d'appareillages	1 unité	Marquage CE	Oui
Ballast/pilote inclus	Oui	Garantie	5 ans
Remarques	*-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.	Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
		Marquage ENEC	-
		Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
		Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Données techniques de l'éclairage			
		Flux lumineux	3 800 lm
		Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	90 lm/W

PlainView, encastrée

Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80
Température de couleur	840 blanc neutre
Type d'optique	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	100°
Taux d'éblouissement unifié	28

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	19 A
Temps d'appel	280 ms
Consommation électrique	40 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Connecteur à poussoir 3 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	24

Température

Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	-
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale

Longueur totale	1150 mm
Largeur totale	74 mm
Hauteur totale	82 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	82 x 74 x 1150 mm

Approbation et application

Code d'indice de protection	IP40 [Protection des fils]
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%


Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	RC140B LED385/840 PSU PCV PI3 L1150
Nom de produit complet	RC140B LED385/840 PSU PCV PI3 L1150
Full EOC	871869938024399
Code de commande	912401483010
Code 12NC	912401483010
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718699380243
Conditionnement par carton	4
EAN/UPC - Boîte	8718699380328

Schéma dimensionnel



PlainView, encastrée

