



PlainView, встраиваемый

RC140B LED38S/840 PSU PCV PI3 L1150

Нейтральный белый 840, Источник питания (Вкл./Выкл.),
Нажимной разъем 3-полюсный

Линейное освещение всегда в моде, и в этой области всегда есть спрос на инновации. PlainView — это современные лаконичные светильники, которые обеспечивают комфортное, качественное освещение, превосходно дополняют интерьер и доступны во множестве вариантов с различными параметрами светового потока. Благодаря этому PlainView идеально подходят для нерабочих зон в служебных помещениях, например офисах и образовательных учреждениях, а также общих зон в торговых помещениях.

Данные о продукции

Общая информация			
Сменный источник света	Нет	Осветительная технология	LED
Количество единиц ПРА	1 шт.	Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Драйвер в комплекте	Да	Маркировка CE	Да
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.	Гарантийный период	5 лет
		Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
		Сертификат ENEC	-
		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
		Соответствие стандарту EU RoHS	Да
		Технические характеристики освещения	
		Светоотдача	3 800 лм

PlainView, встраиваемый

Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	90 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥80
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	-
Светораспределение светильника	100°
Универсальная оценка бликования CEN	28

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	19 А
Время пуска	280 ms
Энергопотребление	40 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем 3-полюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	24

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От +10 °С до +40 °С
--------------------------------------	---------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	-
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Белый

Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	1 150 мм
Общая ширина	74 мм
Общая высота	82 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	82 x 74 x 1150 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP40 [Защита проводов]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа	RC140B LED38S/840 PSU PCV PI3 L1150
Полное название продукта	RC140B LED38S/840 PSU PCV PI3 L1150
Полный код продукта	871869938024399
Код заказа	912401483010
Материал № (12NC)	912401483010
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699380243
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718699380328

Чертеж размеров



