



PlainView, nedpendlat

SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415

840 neutralvit, Nätaggregat med DALI-gränssnitt, 5-polig tryckanslutning

PlainView är en snygg och modern armatur med behagligt ljus av hög kvalitet som även fungerar som ett designelement. Armaturerna har höga kvalitetsspecifikationer och flexibilitet med olika alternativ för ljusflöden. Tack vare dessa funktioner och fördelar ger PlainView idealisk belysning i sådana utrymmen där det finns behov av mjukare ljus i professionella miljöer, till exempel i kontor och utbildningsinstitut samt i receptioner och entréer i butiker.

Produktdata

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Lighting Technology	LED
Värdegrappa	Prestanda
CE-märkning	Ja

Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Ljusflöde	4 800 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	95 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥80
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	-
Armaturens ljusstrålefördelning	100°

PlainView, nedpendlat

Enhetlig bländmärkning	28
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	22 A
Ingåendetid	275 ms
Effektförbrukning	50 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	5-polig tryckanslutning
Kabel	Kabel 1,5 m med tryckanslutning, 5-polig
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	
24	
Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	-
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	1 415 mm
Total bredd	58 mm
Total höjd	82 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	82 x 58 x 1415 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP40 [Kabelskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L70
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415
Fullständigt produktnamn	SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415
Full EOC	871869938025099
Beskrivning av lokal kod	7015790
Beställningsnummer	38025099
Materialnummer (12NC)	912401483011
Lokal kod	7015790
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699380250
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699380335

Måttskiss



