



PlainView, встраиваемый

RC140B LED48S/840 PSD PCV PI5 L1430

Нейтральный белый 840, Источник питания с интерфейсом DALI, Нажимной разъем 5-полюсный

Линейное освещение всегда в моде, и в этой области всегда есть спрос на инновации. PlainView — это современные лаконичные светильники, которые обеспечивают комфортное, качественное освещение, превосходно дополняют интерьер и доступны во множестве вариантов с различными параметрами светового потока. Благодаря этому PlainView идеально подходят для нерабочих зон в служебных помещениях, например офисах и образовательных учреждениях, а также общих зон в торговых помещениях.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.

Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	5 лет
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения

Светоотдача	4 800 лм
-------------	----------

PlainView, встраиваемый

Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	95 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥80
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	-
Светораспределение светильника	100°
Универсальная оценка бликования CEN	28

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	22 А
Время пуска	275 ms
Энергопотребление	50 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем 5-полюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	24

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От +10 °С до +40 °С
--------------------------------------	---------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания с интерфейсом DALI
Интерфейс управления	Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	-
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Сталь

Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	1 430 мм
Общая ширина	74 мм
Общая высота	82 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	82 x 74 x 1430 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP40 [Защита проводов]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	1%
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа	RC140B LED48S/840 PSD PCV PI5 L1430
Полное название продукта	RC140B LED48S/840 PSD PCV PI5 L1430
Полный код продукта	871869938027499
Код заказа	912401483013
Материал № (12NC)	912401483013
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699380274
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718699380359

Чертеж размеров



