



PlainView, empotrada

RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430

840 blanco neutro, Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado), Conector push-in de 3 polos

Las soluciones de líneas de iluminación siempre están de moda, así que sabemos que en este campo la innovación resulta crucial. PlainView es una luminaria limpia y moderna que ofrece iluminación cómoda y de alta calidad y puede funcionar también como elemento de diseño. Las luminarias ofrecen especificaciones de alta calidad y flexibilidad, con diferentes opciones para paquetes luminicos. Gracias a estas ventajas y características, PlainView proporciona una iluminación ideal en las áreas no destinadas al trabajo de espacios profesionales tales como oficinas, instituciones educativas y zonas de recepción y entrada de espacios minoristas.

Datos del producto

Información general			
Fuente de luz sustituible	No	Período de garantía	5 años
Número de unidades de equipo	1 unidad	Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Driver incluido	Sí	Certificado ENEC	-
Comentarios	*-Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10.	Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
		Conforme con EU RoHS	Sí
		Datos técnicos de la luz	
Lighting Technology	LED	Flujo luminoso	4.800 lm
Escalera de valor	Óptima	Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Marca CE	Sí	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	95 lm/W
		Índice de reproducción cromática (IRC)	≥80
		Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
		Tipo de óptica	-
		Apertura del haz de luz de la luminaria	100°

PlainView, empotrada

Índice de deslumbramiento unificado CEN	28
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Corriente de arranque	19 A
Tiempo de irrupción	280 ms
Consumo de energía	50 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector push-in de 3 polos
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	24

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/ transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	-
Material del cierre óptico/lente	Policarbonato
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Ópalo
Longitud global	1.430 mm
Anchura global	74 mm

Altura global	82 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	82 x 74 x 1430 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP40 [Protección de cables]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%


Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Adecuado para conmutación aleatoria	Si

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430
Nombre completo del producto	RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430
Full EOC	871869938028199
Código de pedido	38028199
Código 12NC	912401483014
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699380281
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718699380366

Plano de dimensiones



PlainView, empotrada

