



PlainView, încastrat

RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430

Alb neutru 840, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit),
Conector push-in cu 3 pini

Soluțiile de linii de iluminat sunt întotdeauna la modă, așa că știm cu toții că inovația în acest domeniu este crucială. PlainView este un aparat de iluminat modern, simplu care oferă o lumină confortabilă, de bună calitate și poate fi folosit și ca element de design. Aparatul de iluminat are specificații de înaltă calitate și flexibilitate în ceea ce privește opțiunile diferite pentru pachete de flux luminos. Datorită acestor caracteristici și beneficii, PlainView este soluția de iluminat ideală pentru zonele din afara spațiilor de lucru din unitățile profesionale, cum ar fi birourile, instituțiile educaționale și, de asemenea, zonele de primire și intrările magazinelor.

Catalog de date

Informații generale			
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Număr de unități de echipament	1 unitate	Marcaj ENEC	-
Balast inclus	Da	Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Observații	* - Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.	În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină			
Lighting Technology	LED	Flux luminos	4.800 lm
Tier	Performanță	Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Marcaj CE	Da	Randament luminos (nominal) (nom.)	95 lm/W
Perioadă de garanție	5 ani	Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
		Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
		Tip de sistem optic	-
		Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	100°

PlainView, încastrat

Indice unificat de orbire CEN	28
-------------------------------	----

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	19 A
Timp pornire	280 ms
Consum de curent	50 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 3 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	24

Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la +10 până la +40 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/ transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	-
Material sistem optic	-
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material de fixare	Oțel
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.430 mm
Lățime totală	74 mm

Înălțime totală	82 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	82 x 74 x 1430 mm


Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP40 [Protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <3
Toleranță consum de energie	+/-10%

Condiții de utilizare	
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date despre produs	
Nume comandă produs	RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430
Numele complet al produsului	RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430
Full EOC	871869938028199
Cod de comandă	38028199
Număr material (12NC)	912401483014
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699380281
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8718699380366

Cote



PlainView, încastrat

