



PlainView, vstavané

RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430

840 neutrálna biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), Zástrčný konektor, 3 pólový

Svetelné rady sú vždy v kurze. Chápeme, že poskytovanie inovácií v tejto oblasti je kľúčové. PlainView je svetidlo moderného vzhľadu, poskytujúce príjemné a kvalitné osvetlenie, ktoré je zároveň dizajnovým prvkom. Toto svetidlo spĺňa vysoko kvalitné špecifikácie a poskytuje flexibilitu vďaka rôznym hodnotám svetelného toku.

Uvedené funkcie a výhody robia z PlainView ideálne osvetlenie v nepracovných zónach profesionálnych priestorov, ako sú kancelárie, vzdelávacie inštitúcie, ale tiež v uvítacích priestoroch a vstupoch maloobchodných priestorov.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájacia	Áno
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svetidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svetidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.
Technológia osvetlenia	LED
Hodnotový rebríček	Výkon
Značka CE	Áno
Záručná lehota	5 roky
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy

Značka ENEC	-
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Svetelné technické	
Svetelný tok	4 800 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	95 lm/W
Index podania farieb (CRI)	≥80
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	-
Rozptyl svetelného lúča svetidla	100°
Jednotná miera oslnenia CEN	28

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V

PlainView, vstavané

Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	19 A
Čas zapínania	280 ms
Spotreba	50 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Zástrčný konektor, 3 pólový
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	24

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	-
Optický materiál	-
Materiál optického krytu	Polykarbonát
Materiál upevnenia	Oceľ
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Opáľové
Celková dĺžka	1 430 mm
Celková šírka	74 mm
Celková výška	82 mm

Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	82 x 74 x 1430 mm
---------------------------------	-------------------

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP40 [Ochrana pred dotykom káblom]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia spotreby	+/-10%

Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430
Úplný názov produktu	RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430
Úplný kód produktu	871869938028199
Objednávkový kód	38028199
Č. materiálu (12NC)	912401483014
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699380281
Čitateľ – počet balení v krabici	4
EAN/UPC – balenie	8718699380366

Rozmerový obrázok



