



# Tempo 1

## RVP151 SON-TPP70W K IC A

SON-T PIA Plus, 74 W, Asimétrica

Tempo es una completa gama de proyectores que ofrece una amplia selección de tipos de lámparas y reflectores simétricos y asimétricos. Se adapta de forma idónea a diversas aplicaciones de exterior comprendidas entre la iluminación de fachadas y vallas publicitarias y la de áreas deportivas y de recreo. Actualmente la gama se ha ampliado con el modelo Tempo 1, una versión más reducida de 70 W disponible para distintos tipos de lámpara. La carcasa compacta y el acabado gris metalizado garantizan una integración visual óptima. Los reflectores de aluminio anodizado aseguran una distribución del haz extremadamente eficiente. Se incluye un dispositivo goniométrico de apuntamiento para facilitar el ajuste y la alineación. El acceso tanto a la lámpara como al equipo resulta fácil y sencillo gracias al vidrio frontal abatible con clips de acero inoxidable de rápida liberación. Tempo 1, 2 y 3 cumplen la normativa RoHS.

### Datos del producto

| Información general                        |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Código de familias de lámparas             | SON-TPP [SON-T PIA Plus] |
| Número de unidades de equipo               | 1 unidad                 |
| Equipo                                     | CONV [Convencional]      |
| Marca CE                                   | Sí                       |
| Periodo de garantía                        | 1 años                   |
| Marca de inflamabilidad                    | -                        |
| Certificado ENEC                           | -                        |
| Conforme con EU RoHS                       | Sí                       |
| Datos técnicos de la luz                   |                          |
| Ratio de potencia lumínica ascendente      | 0                        |
| Post-top en ángulo de inclinación estándar | -                        |

| Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar | -            |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Temperatura de color correlacionada (Nom)         | 2000 K       |
| Índice de reproducción cromática (IRC)            | 25           |
| Color de la fuente de luz                         | 220 oro      |
| Tipo de cubierta óptica                           | Vidrio plano |
| Apertura del haz de luz de la luminaria           | -            |
| Tipo de óptica exterior                           | Asimétrica   |
| Operativos y eléctricos                           |              |
| Tensión de entrada                                | 230 V        |
| Line Frequency                                    | 50 Hz        |
| Consumo de energía CLO inicial                    | - W          |

Tempo 1

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Consumo de energía CLO final              | {NO} - W                                         |
| Corriente de arranque                     | 1,35 A                                           |
| Tiempo de irrupción                       | 9,5 ms                                           |
| Consumo de energía                        | 74 W                                             |
| Factor de potencia (fracción)             | 0.85                                             |
| Conexión                                  | Bloque de conexión mediante tornillos de 3 polos |
| Cable                                     | -                                                |
| Número de productos en MCB de 16 A tipo B | -                                                |

Temperatura

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Rango de temperatura ambiente | -25 °C a +35 °C |
|-------------------------------|-----------------|

Controles y regulación

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Flujo luminoso constante | No |
|--------------------------|----|

Mecánicos y de carcasa

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Material de la carcasa           | Aluminio fundido |
| Material del reflector           | Aluminio         |
| Material óptico                  | Aluminio         |
| Material del cierre óptico/lente | Vidrio           |
| Fixation material                | Acero            |
| Color de la carcasa              | Gris             |
| Dispositivo de montaje           | -                |
| Forma del cierre óptico/lente    | Plano            |
| Acabado de cierre óptico/lente   | Transparente     |
| Longitud global                  | 303 mm           |
| Anchura global                   | 306 mm           |
| Altura global                    | 109 mm           |

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Área de proyección efectiva                  | 0,08 m²            |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 109 x 306 x 303 mm |

Aprobación y aplicación

|                                               |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de protección de entrada               | IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK07 [2 J reforzada]                                                                              |
| Surge Protection (Common/Differential)        | -                                                                                                 |
| Clase de protección IEC                       | Seguridad clase I                                                                                 |

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Tolerancia de consumo de energía | +/-7.5% |
|----------------------------------|---------|

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| índice de fallos del driver 5.000 h | 1 % |
|-------------------------------------|-----|

Datos de producto

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | RVP151 SON-TPP70W K IC A |
| Nombre completo del producto               | RVP151 SON-TPP70W K IC A |
| Full EOC                                   | 871155980669300          |
| Código de pedido                           | 80669300                 |
| Código 12NC                                | 912401483016             |
| Cantidad por paquete                       | 1                        |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8711559806693            |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1                        |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8711559806693            |

