



# Tempo 3 RVP351

## RVP351 SON-TPP400W K IC A

SON-T PIA Plus, 400 W, 442 W, Asymmetrisch

Tempo is een complete schijnwerperreeks met een ruime keuze uit lamptypen en symmetrische en asymmetrische reflectors. De reeks is bij uitstek geschikt voor een aantal buitentoepassingen, uiteenlopend van de verlichting van architecturale elementen, gevels en billboards tot het verlichten van terreinen voor bijvoorbeeld recreatiesport. De reeks is nu uitgebreid met Tempo 1, een kleinere 70 W uitvoering die leverbaar is met verschillende lichtbronnen. De compacte behuizing en metallic grijze afwerking garanderen een optimale visuele integratie. De reflectors van geanodiseerd aluminium zorgen voor een zeer efficiënte bundelverdeling. De nylon boutkapjes vormen een goniometrisch richtapparaat voor eenvoudige afstelling en uitlijning. Toegang tot de lamp en het VSA kan snel en eenvoudig via het scharnierende frontglas met de snelverbindingssklemmen van roestvast staal. Tempo 1, 2 en 3 voldoen aan RoHS.

### Product gegevens

| Algemene informatie              |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Type lichtbron                   | SON-TPP [SON-T PIA Plus]     |
| Aantal VSA's                     | 1 unit                       |
| VSA                              | CONV [Conventioneel]         |
| CE-markering                     | Ja                           |
| Garantieperiode                  | 1 jaar                       |
| Brandbaarheidsmarkering          | -                            |
| ENEC-markering                   | -                            |
| Gloeidraadtest                   | Temperatuur 850 °C, duur 5 s |
| Conform EU RoHS-richtlijn        | Ja                           |
| Gegevens lichttechniek           |                              |
| Lichtvervuiling naar boven (ULR) | 0                            |

| Standaard kantenhoek opzetmontage    | -               |
|--------------------------------------|-----------------|
| Standaard kantenhoek opschuifmontage | -               |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 2000 K          |
| Kleurweergave-index (CRI)            | 25              |
| Kleur lichtbron                      | 220 goudkleurig |
| Type lichtkap                        | Plat glas       |
| Bundelspreiding armatuur             | -               |
| Optiektype buiten                    | Asymmetrisch    |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens    |                 |
| Ingangsspanning                      | 230 V           |
| Ingangsfrequentie                    | 50 Hz           |
| Aanvankelijk energiegebruik CLO      | - W             |

## Tempo 3 RVP351

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Totale opgenomen vermogen CLO             | {NO} - W                    |
| Aanloopstroom                             | 5,68 A                      |
| Aanlooptijd inschakelpiek                 | 11,9 ms                     |
| Energieverbruik                           | 400 442 W                   |
| Arbeidsfactor                             | 0.85                        |
| Aansluiting                               | 3-polig schroefaansluitblok |
| Kabel                                     | -                           |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B - |                             |

### Operationele temperatuur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Omgevingstemperatuurbereik | -25 tot +35 °C |
|----------------------------|----------------|

### Dimbaarheid en regelsystemen

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Constante lichtopbrengst | Nee |
|--------------------------|-----|

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Materiaal behuizing              | Gegoten aluminium |
| Reflectormateriaal               | Aluminium         |
| Materiaal optiek                 | Aluminium         |
| Materiaal optische lichtkap/lens | Glas              |
| Fixation material                | Staal             |
| Kleur behuizing                  | Grijs             |
| Bevestigingsvoorziening          | -                 |
| Vorm optische lichtkap/lens      | Vlak              |
| Afwerking optische lichtkap/lens | Helder            |
| Totale lengte                    | 428 mm            |
| Totale breedte                   | 464 mm            |
| Totale hoogte                    | 146 mm            |
| Windbelastbaar oppervlak         | 0,165 m²          |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 146 x 464 x 428 mm |
|----------------------------------------|--------------------|

### Keurmerken en classificaties

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse                     | IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| IK-classificatie                       | IK07 [2 J versterkt]                                               |
| Surge Protection (Common/Differential) | -                                                                  |
| Beschermingsklasse IEC                 | Veiligheidsklasse I                                                |

### Initiële prestaties (conform IEC)

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Tolerantie energieverbruik | +/-7.5% |
|----------------------------|---------|

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Uitvalpercentage driver na 5.000 uur | 1 % |
|--------------------------------------|-----|

### Productgegevens

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | RVP351 SON-TPP400W K IC A |
| Volledige productnaam            | RVP351 SON-TPP400W K IC A |
| Full EOC                         | 871155914976900           |
| Bestelcode                       | 14976900                  |
| Materiaalnr. (12NC)              | 912401483025              |
| Lokale code                      | RVP351SONT40KA            |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                         |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711559149769             |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                         |
| EAN/UPC - Case                   | 8711559149769             |

