



Tempo 3 RVP351

RVP351 SON-TPP400W K IC S

SON-T PIA Plus, 400 W, 442 W, Symetryczny

Tempo jest kompletną rodziną projektorów z szerokim wachlarzem źródeł światła i wersji optycznych (rozsył symetryczny i asymetryczny). Niewielkich rozmiarów obudowa wykonana z aluminium, malowanego na modny kolor szary (RAL 9007), zapewnia łatwą integrację z otoczeniem w wielu zastosowaniach zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Anodyzowany, aluminiowy, młotkowany odbłyśnik o wysokiej sprawności zapewnia efektywny rozsył światła. Szyba przednia z przegubami oraz zatrzaskami ze stali nierdzewnej umożliwiające szybki i łatwy dostęp do lampy i osprzętu. Oprawy Tempo 1, 2 i 3 są zgodne z wymaganiami dyrektywy RoHS.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	SON-TPP [SON-T PIA Plus]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Osprzęt	CONV [Konwencjonalny]
Znak CE	Tak
Okres gwarancji	1 rok
Oznaczenie palności	-
Oznaczenie ENEC	-
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Sprawność świetlna w górę	0
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-

Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	25
Barwa źródła światła	220 złoty
Typ klosza	Szyba płaska
Kąt rozsyłu światła oprawy	-
Typ optyki na zewnątrz	Symetryczny

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Początkowe zużycie energii CLO	- W
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO	{NO} - W
Prąd rozruchowy	5,68 A
Czas rozruchu	11,9 ms

Tempo 3 RVP351

Zużycie energii	400 442 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.85
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	-

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -25°C do +35°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Stały strumień świetlny	Nie
-------------------------	-----

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Odlew aluminiowy
Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	Aluminium
Materiał klosza/soczewki	Szyba
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Szary
Urządzenie montażowe	-
Kształt klosza/soczewki	Płaskie
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	428 mm
Całkowita szerokość	464 mm
Całkowita wysokość	146 mm
Efektywny obszar projekcji	0,165 m²
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	146 x 464 x 428 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK07 [2 J wzmocniona]
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja zużycia energii	+/-7.5%
----------------------------	---------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	1 %
--	-----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RVP351 SON-TPP400W K IC S
Pełna nazwa produktu	RVP351 SON-TPP400W K IC S
Full EOC	871155914977600
Kod zamówienia	14977600
Materiał Nr (12NC)	912401483026
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559149776
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8711559149776

