

PHILIPS

Lighting



CoreLine Recessed Spot

RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU

32° - 830 sıcak beyaz - Power supply unit regulating - 6 direkli itmeli konnektör - Aluminum

CoreLine Recessed Spot, halojen temelli aydınlatma armatürlerinin yerini almak üzere tasarlanan sıva altı spot aydınlatma ürün grubudur. Halojene benzer görünümü ve çekici fiyatı, müşterilerin LED'e geçmelerini kolaylaştırır. Bu ürün, vurgu aydınlatma uygulamaları için sunduğu doğal ışık efektinin yanı sıra çok daha uzun kullanım ömrüyle ilk andan itibaren enerji tasarrufu da sağlayarak çevre dostu bir çözüm olma özelliği içerir. İtmeli konnektörleri sayesinde kurulumu hızlı ve kolaydır.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Alev alma işareti	
Işık kaynağının ışın açısı	32°	F [For mounting on normally flammable surfaces]	
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz	CE işareti	
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	ENEC işareti	
Sürücü birimi sayısı	1 unit	-	
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSR [Power supply unit regulating]	Garanti süresi	
Sürücü dahildir	Evet	5 yıl	
Optik sistem türü	32 [Beam angle 32°]	Remarks	
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	32°	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.	
Kontrol arayüzü	Analog	Sabit ışık çıkışı	
Bağlantı	6 direkli itmeli konnektör	No	
Kablo	-	MCB'deki ürün sayısı	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II	-	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	RoHS işareti	
		RoHS mark	

CoreLine Recessed Spot

Birleşik parlama derecesi CEN	22
-------------------------------	----

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	7 A
Ani akım süresi	500 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbonat
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	Stainless steel
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Toplam yükseklik	59,5 mm
Toplam çap	95 mm
Renk	Aluminum

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	900 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	82 lm/W

Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	85
Başlangıç Renk Türü	(0.43, 0.40) SDCM <5
Başlangıç giriş gücü	11 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa	L70
faydalı kullanım ömrü sonunda	

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	0 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	10%

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869938293399
Sipariş ürün adı	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU
EAN/UPC - Ürün	8718699382933
Sipariş kodu	38293399
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	18
Malzeme No. (12NC)	912401483051
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,290 kg



Boyutlu çizim



CoreLine RS140B/RS141B

CoreLine Recessed Spot

