



# CoreLine Recessed Spot

## RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU

36 ° - 830 warm white - Power supply unit regulating - Push-in connector 6-pole - Aluminum

Το CoreLine Recessed Spot είναι μια σειρά χωνευτών σποτ η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την αντικατάσταση των φωτιστικών με λαμπτήρες αλογόνου. Η εμφάνισή τους που μοιάζει με αυτή των λαμπτήρων αλογόνου καθώς και η ελκυστική τιμή τους διευκολύνει τους πελάτες να μεταβούν στην επιλογή LED. Αυτό το προϊόν παρέχει φυσικό εφέ φωτισμού για εφαρμογές φωτισμού ανάδειξης, όπως και άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής – μια φιλική προς το περιβάλλον λύση. Με τα κουμπωτά βύσματα, η τοποθέτηση είναι γρήγορη και πολύ εύκολη.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	650/30 [ Temperature 650 °C, duration 30 s]
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	36 °	Σήμανση ευφλεκτότητας	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Χρώμα πηγής φωτός	830 warm white	Σήμανση CE	CE mark
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Σήμανση ENEC	-
Αριθμός οργάνων	1 unit	Περίοδος εγγύησης	5 years
Όργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας	PSR [ Power supply unit regulating]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι		
Τύπος οπτικού συστήματος	36 [ Beam angle 36°]		
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	36°		
Διασύνδεση ελέγχου	Analog		
Σύνδεση	PI6 [ Push-in connector 6-pole]		
Καλώδιο	-		
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)		

## CoreLine Recessed Spot

	useful life (B50) value also represents the B10 value.
Σταθερή φωτεινότητα	No
Αριθμός προϊόντων ανά MCB	-
Σήμανση RoHS	RoHS mark
Βαθμός συνδυασμένης θάμβωσης CEN	22

### Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ρεύμα εκκίνησης	7 A
Χρόνος εκκίνησης	500 ms
Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)	0.9

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
--	-----

### Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα

Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Υλικό ανακλαστήρα	Polycarbonate
Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό στερέωσης	Stainless steel
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Clear
Overall height	59,5 mm
Overall diameter	95 mm
Χρώμα	Aluminum

### Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [ Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK02 [ 0.2 J standard]

### Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή	1200 lm
--------------------	---------

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	82 lm/W
Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	3000 K
Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης	85
Αρχική χρωματικότητα	(0.43, 0.40) SDCM <5
Αρχική ισχύς εισόδου	15 W
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

### Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)


Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

### Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10%

### Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869938423499
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU
EAN/UPC	8718699384234
Κωδικός παραγωγέας	38423499
Local Code	RS140B12R830ALU
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	18
Αρ. υλικού (12NC)	912401483053
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,520 kg



### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



CoreLine RS140B/RS141B

## CoreLine Recessed Spot



© 2019 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2019, Ιούνιος 7 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές