



Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

WL060V LED11S/830 PSU II WH

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V, 12.5 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP44

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.
Lighting Technology	LED
Vrstva	Hodnota
Značka CE	Ano
Záruční lhůta	3 roky
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy

Značka ENEC	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano
RoHS	
Světelné technické	
Světelný tok	1 100 lm
Jmenovitá náhradní teplota	3000 K
chromatičnosti	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	88 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Typ optiky	Vyzařovací úhel 120°
Divergence světelného paprsku svítidla	120°
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220/240 V

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Počáteční spotřeba energie CLO	14,5 W
Průměrná spotřeba energie CLO	14,5 W
Náběhový proud	12,3 A
Doba náběhového proudu	1,44 ms
Spotřeba energie	12,5 W
Účinnost (zlomek)	0.9
Připojení	Zasunovací konektor třípólový
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	32

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	-20 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ano

Mechanické a materiály

Materiál těla	Akrylonitrilbutadienstyren
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polymethylmethakrylát
Materiál optického krytu / čočky	Polymethylmethakrylát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	285 mm
Celková šířka	285 mm
Celková výška	85 mm
Celkový průměr	285 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	85 x 285 x 285 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP44 [Chráněno proti proniknutí drátů, chráněno proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.44, 0.41) SDCM<5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L70


Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Označení a balení

Objednací název produktu	WL060V LED11S/830 PSU II WH
Celý název výrobku	WL060V LED11S/830 PSU II WH
Full EOC	871869938231599
Objednací kód	38231599
Číslo materiálu (12NC)	912401483073
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699382315
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718699382377

Rozměrové výkresy



Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

