



Ledinaire Wall-mounted WL060V

WL060V LED17S/830 PSU II WH

Ledinaire Wall-mounted WL060V, 22 W, D345 mm, 1700 lm, 3000 K, IP44

Den veggmonterte Philips Ledinaire-familien har et rykte for rett og slett være bra LED. De populære hyllevare-LED-armaturene i denne serien lover høye Philips-kvalitetsnivåer til en svært konkurransedyktig pris. Pålitelige, energieffektive og rimelige, Ledinaire WL060V veggmonterte armaturer er designet for å dekke et bredt spekter av innendørs bruksområder, fra korridorer til offentlige innganger. Den moderne, diskrete designen kommer også i et utvalg av to størrelser og lumenpakker, slik at du kan skape et jevnt utseende overalt hvor du trenger veggmonterte lysdioder.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Verditrapp	Verdi
Antall utstyrsenheter	1 enhet	CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja	Garantiperiode	5 år
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Lighting Technology	LED	ENEC-merke	-
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
		I samsvar med EU RoHS	Ja
		Teknisk belysning	
		Lysytelse	1 700 lm
		Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	80 lm/W

Ledinaire Wall-mounted WL060V

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Spredningsvinkel på 120°
Armatursstråle spredning	120°

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220/240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	22 W
Average CLO power consumption	22 W
Startstrøm	21,3 A
Innløpstid	1,84 ms
Effektforbruk	22 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	32

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Ja

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Akrylnitrilbutadinstyren
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	345 mm
Total bredde	345 mm
Total høyde	95 mm

Total diameter	345 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	95 x 345 x 345 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.44, 0.41) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L70 50000 h


Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WL060V LED17S/830 PSU II WH
Fullstendig produktnavn	WL060V LED17S/830 PSU II WH
Full EOC	871869938233999
Lokal kodebeskrivelse	3354092
Bestillingskode	38233999
Materialenr. (12NC)	912401483075
Lokal bestillingskode	3354092
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699382339
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718699382391

Målskisse



Ledinaire Wall-mounted WL060V

