



Panel Ledinaire WL060V montovaný na stenu

WL060V LED17S/830 PSU II WH

Panel Ledinaire WL060V montovaný na stenu, 22 W, D345 mm,
1700 lm, 3000 K, IP44

Rad Ledinaire obsahuje výber dostupných populárnych svietidiel LED, z ktorých každé ponúka vysokú úroveň kvality Philips za výhodnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Značka horľavosti	
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Značka ENEC	-
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Vrátane napájača	Áno	V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svietidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svietidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.		
Svetelné technické			
Technológia osvetlenia	LED	Svetelný tok	1 700 lm
Hodnotový rebriček	Hodnota	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Značka CE	Áno	Merný výkon (menovitý) (nom.)	80 lm/W
Záručná lehota	3 roky	Index podania farieb (CRI)	80
		Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
		Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
		Typ optiky	Uhol vyžarovania 120°

Panel Ledinaire WL060V montovaný na stenu

Rozptyl svetelného lúča svietidla	120°
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220/240 V
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Počiatočná spotreba pri CLO	22 W
Priemerná spotreba pri CLO	22 W
Nárazový prúd	21,3 A
Čas zapínania	1,84 ms
Spotreba	22 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Zástrčný konektor, 3 pólový
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	32

Teplota	
Široký rozsah okolitých teplôt	-20 až +40 °C

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Áno

Mechanické časti a teleso	
Materiál telesa	Akrylonitrilbutadiénstyrén
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Polymetylmetakrylát
Materiál optického krytu	Polymetylmetakrylát
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Opálové
Celková dĺžka	345 mm
Celková šírka	345 mm
Celková výška	95 mm
Celkový priemer	345 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	95 x 345 x 345 mm

Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP44 [Ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03 [0,3 J]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II


Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.44, 0.41) SDCM<5
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)	
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti	7,5 %
50 000 h	
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti*	L70 50 000 h

Podmienky použitia	
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	Nevztahuje sa na zariadenie
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	WL060V LED17S/830 PSU II WH
Úplný názov produktu	WL060V LED17S/830 PSU II WH
Úplný kód produktu	871869938233999
Objednávkový kód	38233999
Č. materiálu (12NC)	912401483075
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699382339
Čitateľ – počet balení v krabici	6
EAN/UPC – balenie	8718699382391

Rozmerový obrázok



Panel Ledinaire WL060V montovaný na stenu

