



Ledinaire väggmonterad WL060V

WL060V LED17S/840 PSU II WH

Ledinaire väggmonterad WL060V, 22 W, D345 mm, 1700 lm, 4000 K, IP44

Ledinaire-serien omfattar ett urval av populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver.

Produktdata

Allmän information			
Utbytbar ljuskälla	Nej	Garantitid	3 år
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Driftdon ingår	Ja	ENEC-märkning	-
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Lighting Technology	LED	EU RoHS-kompatibel	Ja
Värde trappa	Värde	Ljusteknik	
CE-märkning	Ja	Ljusflöde	1 700 lm
		Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80 lm/W
		Färgåtergivningsindex	80
		Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
		Ljuskällans färg	840 neutralvit
		Optiktyp	120° spridningsvinkel

Ledinaire väggmonterad WLO60V

Armaturens ljusstrålefördelning	120°
---------------------------------	------

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220/240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	22 W
Average CLO power consumption	22 W
Ingående ström	21,3 A
Ingåendetid	1,84 ms
Effektförbrukning	22 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	32

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
----------------------	-----------------


Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Ja

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Akrylonitril-butadien-styren
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polymetylmetakrylat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	345 mm
Total bredd	345 mm
Total höjd	95 mm

Måttskiss



Total diameter	345 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	95 x 345 x 345 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP44 [Kabelskyddad, stänksäker]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM<5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L70

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	WLO60V LED17S/840 PSU II WH
Fullständigt produktnamn	WLO60V LED17S/840 PSU II WH
Full EOC	871869938234699
Beställningsnummer	38234699
Materialnummer (12NC)	912401483076
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699382346
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718699382407

Ledinaire väggmonterad WL060V

