



Ledinaire Aplique

WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH

Ledinaire Aplique, 22 W, D345 mm, 1700 lm, 3000 K, IP44

La gama Ledinaire contiene una selección de luminarias LED, cada una de las cuales cuenta con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto


Información general		Conforme con EU RoHS	
Fuente de luz sustituible	No	Sí	
Número de unidades de equipo	1 unidad	Datos técnicos de la luz	
Driver incluido	Sí	Flujo luminoso	1.700 lm
Comentarios	*-Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10.	Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Lighting Technology	LED	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80 lm/W
Escalera de valor	Esencial	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Marca CE	Sí	Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Período de garantía	3 años	Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Tipo de óptica	Ángulo del haz de 120°
Certificado ENEC	-	Apertura del haz de luz de la luminaria	120°
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s	Operativos y eléctricos	
		Tensión de entrada	220/240 V
		Line Frequency	50 or 60 Hz
		Consumo de energía CLO inicial	22 W
		Average CLO power consumption	22 W
		Corriente de arranque	21,3 A
		Tiempo de irrupción	1,84 ms
		Consumo de energía	22 W
		Factor de potencia (fracción)	0.9

Ledinaire Aplique

Conexión	Conector push-in de 3 polos
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	32
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Driver/unidad de alimentación/ transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Acrilonitrilo butadienestireno
Material del reflector	-
Material óptico	Polimetileno metacrilato
Material del cierre óptico/lente	Polimetileno metacrilato
Fixation material	-
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Ópalo
Longitud global	345 mm
Anchura global	345 mm
Altura global	95 mm
Diámetro global	345 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	95 x 345 x 345 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP44 [Protección de los cables, protección frente a salpicaduras]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.3 J]

Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.44, 0.41) SDCM<5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7,5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L70
Condiciones de aplicación	
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	10%
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
Nombre completo del producto	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
Full EOC	871869938235399
Código de pedido	38235399
Código 12NC	912401483077
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699382353
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718699382414

Plano de dimensiones



Ledinaire Applique

