



Ledinaire Wall-mounted WL060V

WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH

Ledinaire Wall-mounted WL060V, 22 W, D345 mm, 1700 lm, 3000 K, IP44

Den veggmonterte Philips Ledinaire-familien har et rykte for rett og slett være bra LED. De populære hyllevare-LED-armaturene i denne serien lover høye Philips-kvalitetsnivåer til en svært konkurransedyktig pris. Pålitelige, energieffektive og rimelige, Ledinaire WL060V veggmonterte armaturer er designet for å dekke et bredt spekter av innendørs bruksområder, fra korridorer til offentlige innganger. Den moderne, diskrete designen kommer også i et utvalg av to størrelser og lumenpakker, slik at du kan skape et jevnt utseende overalt hvor du trenger veggmonterte lysdioder.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Lighting Technology	LED

Verditrapp	Verdi
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
ENEC-merke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Lysytelse	1 700 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	80 lm/W

Ledinaire Wall-mounted WL060V

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Spredningsvinkel på 120°
Armatur lysstråle spredning	120°

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220/240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	22 W
Average CLO power consumption	22 W
Startstrøm	21,3 A
Innløpstid	1,84 ms
Effektforbruk	22 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	32

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Ja

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Akrylnitrilbutadinstyren
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	345 mm
Total bredde	345 mm
Total høyde	95 mm

Total diameter	345 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	95 x 345 x 345 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.44, 0.41) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L70 50000 h


Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	10%
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
Fullstendig produktnavn	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
Full EOC	871869938235399
Lokal kodebeskrivelse	3354094
Bestillingskode	38235399
Materialenr. (12NC)	912401483077
Lokal bestillingskode	3354094
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699382353
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718699382414

Målskisse



Ledinaire Wall-mounted WL060V

