



Ledinaire väggmonterad WL060V

WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH

Ledinaire väggmonterad WL060V, 22 W, D345 mm, 1700 lm, 3000 K, IP44

Ledinaire-serien omfattar ett urval av populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver.

Produktdata


Allmän information			
Utbytbar ljuskälla	Nej	Garantitid	3 år
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Driftdon ingår	Ja	ENEC-märkning	-
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Lighting Technology	LED	EU RoHS-kompatibel	Ja
Värde trappa	Värde	Ljusteknik	
CE-märkning	Ja	Ljusflöde	1 700 lm
		Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80 lm/W
		Färgåtergivningsindex	80
		Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
		Ljuskällans färg	830 varmvit
		Optiktyp	120° spridningsvinkel

Ledinaire väggmonterad WLO60V

Armaturens ljusstrålefördelning	120°
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220/240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	22 W
Average CLO power consumption	22 W
Ingående ström	21,3 A
Ingåendetid	1,84 ms
Effektförbrukning	22 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	32
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Akrylonitril-butadien-styren
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polymetylmetakrylat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	345 mm
Total bredd	345 mm
Total höjd	95 mm

Total diameter	345 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	95 x 345 x 345 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP44 [Kabelskyddad, stänksäker]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.44, 0.41) SDCM<5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L70
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	10%
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	WLO60V LED17S/830 PSU MDU II WH
Fullständigt produktnamn	WLO60V LED17S/830 PSU MDU II WH
Full EOC	871869938235399
Beställningsnummer	38235399
Materialnummer (12NC)	912401483077
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699382353
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718699382414

Måttskiss



Ledinaire väggmonterad WL060V

