



Seinäasennettava Ledinaire WL060V

WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH

Seinäasennettava Ledinaire WL060V, 22 W, D345 mm, 1700 lm, 4000 K, IP44

Philips Ledinaire wall-mounted -tuoteportfolio tunnetaan laadukkaista yleisvalaisimistaan, jotka voidaan asentaa joko seinään tai kattoon. Nämä erittäin suositut LED-valaisimet tarjoavat korkeaa Philips-laatua erittäin kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavat, energiatehokkaat ja edulliset Ledinaire WL060V wall-mounted -yleisvalaisimet on suunniteltu monenlaisiin sisätilojen käyttökohteisiin, kuten käytäviin ja sisäänkäynteihin. Muotoilultaan nykyaikaisesta mallista on myös saatavilla kaksi koko- ja valovoimavaihtoehtoa, joilla voidaan luoda ulkoasultaan ja käyttötuntumaltaan yhtenäisen vaikutelman kaikkialle.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Lighting Technology	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Arvoasteikko	Hinta-laatu
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Takuuaika	3 vuotta
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.	Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
		ENEC-merkintä	-
		Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
		RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot			
		Valovirta	1 700 lm
		Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K

Seinäasennettava Ledinaire WL060V

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	80 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Keilakulma 120°
Valaisimen valokeilan hajautus	120°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220/240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiansyöttö	22 W
Keskimääräinen CLO-energiansyöttö	22 W
Kytkeäntähtäisy	21,3 A
Kytkeäntähtäisaika	1,84 ms
Virtansyöttö	22 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	32

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja hämmennys

Hämmennettävä	Kyllä
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valonsyöttö	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko materiaali	Akryyliniiriili-butadieeni-styreeni
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	345 mm
Kokonaisleveys	345 mm
Kokonaiskorkeus	95 mm

Kokonaishalkaisija	345 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	95 x 345 x 345 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP44 [Johtosuojaus, roiskesuojaus]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03 [0.3 J]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM<5
Energiansyötön toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaika 50 000 tunnin käyttöä aikana	7,5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L70

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Enimmäishämmennystaso	10%
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH
Koko tuotenimi	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH
Full EOC	871869938236099
Tilauskoodi	38236099
Tuotekoodi (12NC)	912401483078
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699382360
SAP-osoittaja - pakkauksia ulomassa	6
EAN/UPC - laatikko	8718699382421

Seinäasennettava Ledinaire WL060V

Mittapiirros

