



Zadora LED

RS049B LED-MS-40-5W-2700-KU10 ALU 50W

Zadora LED, 5 В, D75 mm, 355 лм, 2700 К, Димирование с фазовой отсечкой, Ширина светового пучка 40°, Алюминий, IP20

Zadora LED — линейка встраиваемых регулируемых потолочных светильников для ламп MASTERLEDspot. В комплект поставки светильника входят все необходимые для установки элементы и светодиодная лампа среднего напряжения MASTERLEDspot. Сохраняя постоянную яркость свечения, лампа MASTERLEDspot позволяет владельцам существенно снизить энергопотребление и расходы на техническое обслуживание и окупает инвестиции в течение одного года. В регулируемых моделях направление освещения может отклоняться от вертикали на 30°. Световой поток ламп аналогичен световому потоку галогеновых ламп мощностью 50 Вт. Светильники Zadora LED доступны в исполнении с корпусами двух цветов: белого и серебристого.

Данные о продукции


Общая информация		Коэффициент цветопередачи (CRI)	
Сменный источник света	Да	Цвет источника света	Теплый белый 827
ПРА	-	Оптический тип	Ширина светового пучка 40°
Осветительная технология	LED	Светораспределение светильника	40°
Лестница ценности	Значение	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Маркировка CE	Да	Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Гарантийный период	3 года	Частота сети	50 to 60 Hz
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Входная частота	50–60 Hz
Технические характеристики освещения		Энергопотребление	5 В
Светоотдача	355 лм	Коэффициент мощности (доля)	0.7
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 К	Соединение	Блок винтового соединения 3-полюсный
Эффективность (номинальная) (ном.)	73 лм/В		

Zadora LED

Кабель	-
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +45 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания регулируемый
Интерфейс управления	Диммирование с фазовой отсечкой
Постоянная светоотдача	Нет
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Пластмасса
Материал отражателя	-
Оптический материал	Полиметилметакрилат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Цвет корпуса	Алюминий
Покрытие оптической крышки	Матовое
Общая высота	145 мм
Общий диаметр	85 мм
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]

Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Медианный полезный срок службы L70B50	25 000 часов
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W
Полное название продукта	RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W
Полный код продукта	871869607014799
Код заказа	912401483106
Материал № (12NC)	912401483106
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696070147
Нумератор — упаковок на внешний короб	36
EAN/UPC — короб	8718696070260

Чертеж размеров



Zadora LED

