



# Zadora LED

## RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W

Zadora LED, 5 W, D75 mm, 355 lm, 2700 K, Faz kesicili dimleme, Işın açısı 40 °, Alüminyum, IP20

Zadora LED, MASTERLEDspot lambaları için sıva altı ve ayarlanabilir spot serisidir. MASTERLEDspot MV lambayı da içeren kuruluma hazır KIT olarak sunuluyor. MASTER LEDspot parlaklıktan hiçbir ödün vermeden büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım masraflarını en alt düzeye indirir, böylece ilk yatırımı bir yıl içinde geri kazanabilirsiniz. Ayarlanabilir model dikeyde 30° yönlendirilebilir. Her iki lamba da 50 W'lık bir halojen lambaya eşdeğer ışık akısı sağlar. Zadora LED spot farklı kasa renklerine sahiptir. Lambaya doğrudan erişildiği için bakımı kolaydır.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet
Sürücü	-
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Değer
CE işareti	Evet
Garanti süresi	3 yıl
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	355 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	73 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı rengi	827 sıcak beyaz
Optik sistem türü	Işın açısı 40 °

Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	40°
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.7
Bağlantı	Vidalı bağlantı bloğu, 3 kutuplu
Kablo	-
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet

## Zadora LED

Sürücü/güç ünitesi/trafo	Düzenleyici güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	Faz kesicili dimleme
Sabit ışık çıkışı	Hayır

### Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Plastik
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polimetil metakrilat
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Paslanmaz çelik
Muhafaza Rengi	Alüminyum
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Genel yükseklik	145 mm
Toplam çap	85 mm

### Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Başlangıç renk türü	(0.43, 0.40) SDCM <5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama yararlı ömür L70B50	25.000 h
------------------------------	----------

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W
Tam ürün adı	RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W
Tam ürün kodu	871869607014799
Sipariş kodu	07014799
Malzeme No. (12NC)	912401483106
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696070147
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	36
EAN/UPC - Kutu	8718696070260

### Boyutlu çizim

