



Zadora LED

RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W

Zadora LED, 5 W, D75 mm, 365 lm, 3000 K, Framkantsdimmer, 40° spridningsvinkel, Vit, IP20

Zadora LED är en serie infällda och justerbara downlights för MASTER LED-spots och kan även fås i kit-version med MASTER LEDspot MV inkluderad. MASTER LEDspot-lamporna ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljusstyrkan, så användaren kan tjäna in kostnaden inom ett år. Det justerbara utförandet kan vinklas 30° vertikalt. Båda lamporna ger ett ljusflöde som motsvarar en 50 W halogenlampa. Våra Zadora LED-downlights finns med ytbehandling i flera olika färger. Underhållet är enkelt eftersom det går att komma åt lampan direkt.

Produktdata

Allmän information		Optiktyp		40° spridningsvinkel
Utbytbar ljuskälla	Ja	Armaturens ljusstrålefördelning		40°
Driftdon	-	Drift och elektricitet		
Lighting Technology	LED	Ingångsspänning		220–240 V
Värdetrappa	Värde	Line Frequency		50 to 60 Hz
CE-märkning	Ja	Ingångsfrekvens		50–60 Hz
Garantitid	3 år	Effektförbrukning		5 W
EU RoHS-kompatibel	Ja	Effektfaktor (fraktion)		0.7
Ljusteknik		Anslutning		Skruvkopplingsplint, 3-polig
Ljusflöde	365 lm	Kabel		-
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Temperatur		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	75 lm/W	Omgivningstemperatur		-20 till +45 °C
Färgåtergivningindex	80			
Ljuskällans färg	830 varmvit			

Zadora LED

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nättaggregat, reglerande
Styrgränssnitt	Framkantsdimmer
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Plast
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polymetylmetakrylat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Rostfritt stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Frostad
Total höjd	145 mm
Total diameter	85 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Snittlivslängd L70B50	25 000 h
-----------------------	----------

Produktdata

Beställningsproduktnamn	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W
Fullständigt produktnamn	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W
Full EOC	871869607015499
Beställningsnummer	07015499
Materialnummer (12NC)	912401483107
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696070154
Räknare – antal förpackningar per kartong	36
EAN/UPC – Hölje	8718696070277

Måttskiss

