



Zadora LED

RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W

Zadora LED, 5 W, D75 mm, 365 lm, 3000 K, Przyciemnienie przez odcięcie fazy, Kąt rozsyłu światła: 40°, Aluminium, IP20

Zadora LED to rodzina regulowanych opraw typu downlight do wbudowania przeznaczonych dla źródeł MASTER LEDspot. Oprawy są oferowane w gotowych do instalacji zestawach zawierających źródła MASTER LEDspot MV. Źródła MASTER LEDspot wyróżniają się energooszczędnością i trwałością przy zachowaniu doskonałej jasności światła. Okres zwrotu z inwestycji wynosi dla nich zaledwie jeden rok. Wersja regulowana oprawy może być odchylana od pionu o 30°. Obie wersje opraw emitują strumień świetlny odpowiadający lampie halogenowej o mocy 50 W. Oprawy Zadora LED typu downlight są dostępne w różnej kolorystyce – biała lub aluminium. Bezpośredni dostęp do oprawy gwarantuje łatwe jej konserwowanie.

Dane produktu

Informacje ogólne		Barwa źródła światła	
Wymienne źródło światła	Tak	Typ optyki	Kąt rozsyłu światła: 40°
Osprzęt	-	Kąt rozsyłu światła oprawy	40°
Lighting Technology	LED	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Tier	Wartość	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Znak CE	Tak	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Okres gwarancji	3 lata	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Zużycie energii	5 W
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Strumień Świetlny	365 lm	Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K	Przewód	-
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	78 lm/W		
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80		

Zadora LED

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +45°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz z regulacją
Interfejs sterowania	Przyciemnienie przez odcięcie fazy
Stały strumień świetlny	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Plastik
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	Polimetakrylan metylu
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Aluminium
Wykończenie klosza/soczewki	Matowy
Całkowita wysokość	145 mm
Całkowita średnica	85 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Median useful life L70B50	25 000 h
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W
Pełna nazwa produktu	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W
Full EOC	871869607016199
Kod zamówienia	07016199
Materiał Nr (12NC)	912401483108
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696070161
Numerator - Packs per outer box	36
EAN/UPC - Opakowanie	8718696070284

Rysunki techniczne

