



Coreline alacsony parkvilágító

BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043

Coreline alacsony parkvilágító, 13 W, H1000 mm, 1000 lm, 3000 K, CRI80, Aszimmetrikus, I. biztonsági osztály, IP65

A Coreline Bollard alacsony parkvilágító az éjszakai tájékozódást segíti parkokban és egyéb közterületeken. Diszkrét dizájnjának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a legtöbb városképbe.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	LED10 [LED Module 1000 lm]
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtetegységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is. * Extrém környezeti hőmérsékleten a lámpatest automatikusan csökkentheti a fényerőt az alkatrészek védelme érdekében.
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED
Lighting Technology	LED

Értéklétra	Teljesítmény
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	3 év
Gyúlékonyági jelzés	-
ENEC jel	-
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	50
Fényáram	1 000 lm
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	77 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	1,6
A fényforrás színe	Meleg fehér

Coreline alacsony parkvilágító

Optikai búra típusa	Opál
Lámpatest fénysugarának fénycsúszása	135°
Optikai típus – kültéri	Aszimmetrikus

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Induló áramlökés	13,4 A
Indulási idő	21,86 ms
Teljesítményfelvétel	13 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Külső csatlakozó
Kábel	Kábel, 0,5 m, kábelcsatlakozóval
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	38

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 – +50 °C
----------------------------------	--------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Extrudált alumínium
Reflektor anyaga	-
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Alumínium
Ház színe	Sötétszürke
Rögzítőeszköz	Alaplemez
Optikai búra/lencse formája	Henger/hengeres
Optikai búra/lencse bevonata	Opál
Teljes magasság	1 000 mm
Teljes átmérő	100 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,1 m²

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
---------------------------------	---

Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10 [20 J-ig vandalizmusnak ellenálló]
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 8 kV közös üzemmódban
Fenntarthatósági besorolás	-
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.434, 0.403) SDCM<5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Kezdeti színvisszaadásiindex-tolerancia	+/-2

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Szabályozható előtét meghibásodási aránya	5 %
50 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás 50 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L70

Alkalmazási feltételek

Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
--	-------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043
Teljes terméknév	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043
Full EOC	871869938375600
Rendelési kód	38375600
Cikkszám (12NC)	912401483109
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699383756
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699383756

Coreline alacsony parkvilágító

Méretezett rajza

