



Coreline Bollard

BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043

LED Module 1000 lm - Teplá bílá - Power supply unit - 220-240 V - Symetrický

Coreline Bollard jsou profesionální světelné sloupky, které vedou chodce ve večerních a nočních hodinách. Díky diskrétnímu designu dobře zapadají do většiny městských scénérií.

Údaje o produktu

General Information	
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]
Kód řady zdroje	LED10 [LED Module 1000 lm]
Barva světelného zdroje	Teplá bílá
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 unit
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]
Včetně předřadníku	Ano
Typ optického krytu / čoček	O [Opálový]
Divergence světelného paprsku svítidla	360°
Připojení	Externí konektor
Kabel	Cable 0.5 m with cable connector
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Značka hořlavosti	NO [-]
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	-
Záruční lhůta	3 roky
Optic type outdoor	Symetrický

Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. * Při velmi vysoké okolní teplotě se může svítidlo kvůli ochraně svých součástí automaticky ztlumit.
Konstantní světelný výkon	No
Počet produktů v MCB	1
Značka RoHS	RoHS mark
LED engine type	LED
Light Technical	
Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru	50
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-

Coreline Bollard

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
---	---

Operating and Electrical

Vstupní napětí	220-240 V
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Náběhový proud	13,4 A
Doba náběhu	21,86 ms
Účinnost (min.)	0.9

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Protlačovaný hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Aluminum
Montážní zařízení	Baseplate
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Opálové provedení
Celková výška	1000 mm
Celkový průměr	100 mm
Effective projected area	0,1 m ²
Barva	DGR

Approval and Application

IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK10 [20 J vandal-resistant]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	1000 lm
------------------------	---------

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	85 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	3000 K
Poč. Index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	(0.434, 0.403) SDCM<5
Počáteční příkon	12 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

Application Conditions


Rozsah okolní teploty	-40 až +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Product Data

Úplný kód výrobku	871869938377000
Objednací název produktu	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043
EAN/UPC – výrobek	8718699383770
Objednací kód	38377000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	912401483111
Celková hmotnost (kus)	5,700 kg



Rozměrové výkresy



CoreLine Bollard BCP155

