



Coreline Bollard

BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043

LED Module 1000 lm - Lämmin valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - 220-240 V - Symmetrinen

Coreline Bollard on ammattikäyttöön tarkoitettu pollari, joka opastaa pimeällä. Huomaamattoman muotoilunsa ansiosta se integroituu urbaaniin maisemaan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED10 [LED Module 1000 lm]
Valonlähteen väri	Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linsin tyyppi	O [Opaali]
Valaisimen valokeilan hajautus	360°
Liitäntä	Ulkoinen liitin
Kaapeli	Cable 0.5 m with cable connector
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulenarkuusmerkintä	NO [-]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	3 vuotta
Optic type outdoor	Symmetrinen
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is

	no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	1
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
LED engine type	LED

Valon tekniset tiedot

Ylös suuntautuvan valovirran osuus	50
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevävirtasysäys	13.4 A
Syttymisaika	21.86 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Coreline Bollard

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Aluminum
Asennuslaite	Pohjalevy
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	1000 mm
Kokonaisalkaisija	100 mm
Effective projected area	0.1 m ²

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeävoimansuojauks]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	1000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	85 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Aikukromaattisuus	(0.434, 0.403) SDCM<5

Ottoteho alussa	12 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938377000
Tilaustuotteen nimi	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043
EAN/UPC – tuote	8718699383770
Tilauuskoodi	38377000
Sähkönumero	4517334
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	912401483111
Nettopaino (kappale)	5.700 kg



Mittapiirros



CoreLine Bollard BCP155

