



Coreline-pullert

BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043

Coreline-pullert, 12 W, H1000 mm, 1000 lm, 3000 K, CRI80, Symmetrisk, Sikkerhetsklasse I, IP65

Coreline-pullerten er en profesjonell pullert som viser vei når det er mørkt og glir pent inn i de fleste bymiljøer takket være det diskrete designet.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED10 [LED Module 1000 lm]	Brennbarhetsmerke	-
Lyskilden kan byttes ut	Nei	ENEC-merke	-
Antall utstyrsenheter	1 enhet	I samsvar med EU RoHS	Ja
Driver inkludert	Ja	Teknisk belysning	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10. * Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene	Oppover lyseffektforhold	50
Light source engine type	LED	Lysytelse	1 000 lm
Lighting Technology	LED	Standardvinkel på stolpetoppen	-
Verditrapp	Effekt	Standardvinkel sidemontering	-
CE-merke	Ja	Korrelerert fargetemperatur (nom)	3000 K
Garantiperiode	3 år	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	83 lm/W
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
		Flimmerverdi (PstLM)	1
		Stroboskopisk effekt	1,6
		Lyskildefarge	Varmhvit
		Type optisk deksel	Opal
		Armatur lysstråle spredning	360°
		Optikktype utendørs	Symmetrisk
		Drift og elektronikk	
		Inngangsspenning	220-240 V

Coreline-pullert

Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	13,4 A
Innløpstid	21,86 ms
Effektforbruk	12 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Utvendig hjørnekoblingsstykke
Kabel	Kabel på 0,5 m med kabeltilkobling
Antall produkter på MCB på 16 A type B	38

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-40 til +50 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Aluminium
Innfatningsfarge	Mørkegrå
Monteringsanordning	Bunnplate
Optisk deksel/linseform	Sylinder/sylindrisk
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total høyde	1 000 mm
Total diameter	100 mm
Effektivt prosjektert område	0,1 m ²

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK10 [20 J hærverksikker]

Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
--	--

Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.434, 0.403) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L70
50000 h	

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
--------------------------------	-------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043
Fullstendig produktnavn	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043
Full EOC	871869938377000
Lokal kodebeskrivelse	3510228
Bestillingskode	38377000
Materialenr. (12NC)	912401483111
Lokal bestillingskode	3510228
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699383770
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699383770

Målskisse



