



Proyector Ledinaire mini

BVP105 LED25/840 PSU VWB100

LED Module, system flux 2500 lm - 840 blanco neutro - Fuente de alimentación - Ángulo de haz muy ancho 100° - 175 mm

La gama Ledinaire contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general		Período de garantía	3 años
Número de fuentes de luz	No [-]	Optic type outdoor	Ángulo de haz muy ancho 100°
Código familia de lámparas	LED25S [LED Module, system flux 2500 lm]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Temperatura de color	840 blanco neutro	Flujo luminoso constante	No
Fuente de luz sustituible	No	Número de productos en MCB	40
Número de unidades de equipo	1	Certificado RoHS	ROHS
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]	Tipo de LED engine	LED
Driver incluido	Si	Datos técnicos de la luz	
Tipo lente/cubierta óptica	FG-FR (FG)	Ratio de flujo luminoso ascendente	00
Apertura de haz de luz de la luminaria	100°	Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Interfaz de control	No		
Connection	Conectores fluctuantes/cables		
Cable	Cord 0.5 m with cable connector 3-pole		
Clase de protección IEC	Seguridad clase I		
Marca de inflamabilidad	NO [No]		
Marca CE	Marcado CE		
Certificado ENEC	No		

Proyector Ledinaire mini

Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
---	---

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de arranque	0,38 A
Tiempo de irrupción	1 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Policarbonato
Material del reflector	-
Material óptico	G
Material cubierta óptica/lente	Vidrio
Material de fijación	Stainless steel
Dispositivo de montaje	MBA [Anclaje montaje ajustable]
Forma cubierta óptica/lente	FT
Acabado cubierta óptica/lente	Mate
Longitud total	164 mm
Anchura total	45 mm
Altura total	160 mm
Área de proyección efectiva	0,027 m ²
Ancho	175 mm
Color	GR-BK
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	160 x 45 x 164 mm (6.3 x 1.8 x 6.5 in)

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [IK07]

Protección contra sobretensiones (común/ diferencial)	2/2 kV
---	--------

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial	2500 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	90 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	4000 K
Inic. Índice de reproducción del color	>80
Cromacidad inicial	-
Potencia de entrada inicial	27 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Control gear failure rate at median useful life	7,5 %
35000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-25 °C a +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nivel máximo de regulación	-

Datos de producto

Código de producto completo	871869938412899
Nombre de producto del pedido	BVP105 LED25/840 PSU VWB100
EAN/UPC - Producto	8718699384128
Código de pedido	38412899
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	16
N.º de material (12NC)	912401483117
Peso neto (pieza)	0,790 kg



Plano de dimensiones



Ledinaire floodlight BVP105/106

Proyector Ledinaire mini

