



Ledinaire floodlight mini

BVP105 LED25/840 PSU VWB100

LED Module, system flux 2500 lm - 840 barwa biała neutralna - jednostka zasilająca - Bardzo szeroki kąt rozsyłu światła 100° - 175 mm

Linia produktów Ledinaire obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością charakterystyczną dla firmy Philips, a przy tym są dostępne w konkurencyjnej cenie. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie takie, jak potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne		Oznaczenie palności	NO [brak]
Liczba źródeł światła	brak [-]	Znak CE	CE
Kod rodziny źródła światła	LED25S [LED Module, system flux 2500 lm]	Oznaczenie ENEC	brak
Barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna	Okres gwarancji	3 lata
Źródło światła wymienne	brak	Typ optyki zewnętrznej	Bardzo szeroki kąt rozsyłu światła 100°
Liczba jednostek osprzętu	1	Uwagi	* Zgodnie z wytycznymi organizacji Lighting Europe w dokumencie: „Ocena wydajności opraw opartych na diodach LED - styczeń 2018 r.”: statystycznie nie występuje istotna różnica wartości utrzymania strumienia dla B50 i na przykład dla B10. Dlatego też mediana wartości okresu użyteczności (B50) reprezentuje również wartość B10.
Zasilacz/moduł zasilający/transfornator	PSU [jednostka zasilająca]	Stały strumień świetlny	No
Zawiera zasilacz	tak		
Typ pokrywy optycznej/soczewki	FG-FR (FG)		
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	100°		
Interfejs sterowania	-		
Przylącze elektryczne	Przewody z uziemieniem/kable		
Kabel	Cord 0.5 m with cable connector 3-pole		
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I		

Ledinaire floodlight mini

Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	40
Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Typ modułu świetlnego źródła światła	LED

Dane techniczne oświetlenia

Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	00
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd rozruchowy	0,38 A
Czas rozruchu	1 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	poliwęglan
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkło
Materiał mocowania	Stainless steel
Urządzenie montażowe	MBA [wspornik montażowy regulowany]
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Matowy
Całkowita długość	164 mm
Całkowita szerokość	45 mm
Całkowita wysokość	160 mm
Skuteczna powierzchnia rzutu	0,027 m²
Szerokość	175 mm
Kolor	GR-BK
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	160 x 45 x 164 mm (6.3 x 1.8 x 6.5 in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK07 [IK07]
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/ różnicowy)	2/2 kV

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Początkowy strumień świetlny (z oprawy)	2500 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	90 lm/W
Początkowa skorelowana temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Wskaźnik oddawania barw	>80
Początkowa Chromatyczność	-
Początkowa moc pobierana	27 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 35 000 h	7,5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 50 000 h, przy 25°C	L70

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-25 aż +40 °C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy


Dane produktu

Pełny kod produktu	871869938412899
Nazwa produktu na zamówieniu	BVP105 LED25/840 PSU VWB100
EAN/UPC-produkt	8718699384128
Kod zamówienia	38412899
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	16
Materiał Nr. (12NC)	912401483117
Waga netto (szt.) SAP	0,790 kg



Ledinaire floodlight mini

Rysunki techniczne



Ledinaire floodlight BVP105/106

